

Kołnierz nasadkowy DARF-Q12-12

Numer produktu: 4886221

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	1.4 Nm
Waga produktu	15 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał kołnierza	Stop aluminium, anodowany
Materiał śrub	Stal, ocynkowana