

Dźwignia ręczna VAOH-F9-14-H9-A

Numer produktu: 4895984

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość	235 mm
Sposób uruchamiania	ręczne
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość klucza	14 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	370 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał dźwigni ręcznej	Nierdzewna stal stopowa
Numer materiału dźwigni ręcznej	1.4301