


Zawór z dźwignią obrotową RW/O-3-1/8

Numer produktu: 4937

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	140 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/8
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	3.5 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Siła uruchamiania	28 N
Waga produktu	150 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium anodowane