


Łącznik wtykowy EAMD-42-40-16-16X25

Numer produktu: 5153079

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	16 mm
Średnica uchwyty 2	16 mm
Wielkość	42
Długość znamionowa	40 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Masowy moment bezwładności	39 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm