


## Zespół adaptera DHAA-D-E21-70...110-Q11-40-E

Numer produktu: 5154630

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                            | dowolny                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                      |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                        |
| Waga produktu                              | 465 g                                                 |
| Typ mocowania                              | z otworem przelotowym i śrubą<br>z tulejką centrującą |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                             |
| Materiał płyty adaptera                    | Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany    |
| Materiał śrub                              | Stal, ocynkowana                                      |
| Materiał elementów centrujących            | Stal                                                  |