

# Blok przyłączeniowy MHA3-PR6-3-1/8

Numer produktu: 525223

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość   |
|--|---|
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 6   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Typ mocowania płyty przyłączeniowej        | Przy pomocy otworów przelotowych<br>Na szynie H |
| Typ mocowania zaworu                       | z gwintem wewnętrznym                           |
| Przyłącze pneumatyczne 1/33                | G1/4  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | Gwint wewnętrzny G1/8                           |
| Przyłącze pneumatyczne 3/11                | G1/4  |
| Materiał płyty przyłączeniowej             | Stop aluminium do przeróbki plastycznej         |