

Zespół mocujący
CRSMB-8-32/100
Numer produktu: 525565

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Konstrukcja	do siłowników okrągłych
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø32 – Ø100
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Stopień ochrony	IP65 IP68 IP69K
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Waga produktu	3 g
Typ mocowania	przyklejany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium anodowane TPE-U(PU)