

Przyłącze do magistrali FBSD-KL-2X5POL

Numer produktu: 525635

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	20 g
Przyłącze elektryczne	5-pin / 5-pin Gniazdo kątowe / zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Obciążalność prądowa	12 A
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Brąz pozlacany