



Wyłącznik zbliżeniowy SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D

Numer części: 525910

FESTO

elektryczny, bezstykowy, NPN, do napędów z rowkiem do czujników typ 8, montaż od góry, z wtyczką M8.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Długość kabla	0.3 m
Przyłącze elektryczne	3-pin Kabel z wtyczką M8x1
Kształt	Do rowka-T
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Tak
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Wskaźnik stanu przełączania	Dioda LED, żółta
Czas wyłączenia	7 ms
Czas włączania	≤ 0.2 ms
Maks. DC	3 W
Prąd resztkowy	0.1 mA
Spadek napięcia	1.8 V
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Ciężar elementu	10 g
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	PUR