

Przyssawka ESS-60-GT-M10

Numer produktu: 525980

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	6 mm
Min. promień przedmiotu	75 mm
Średnica nominalna	2.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	60 mm
Objętość czaszy przyssawki	11.3 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	134 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	37 N
Waga produktu	20 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan