

Przyssawka ESS-100-GT-M10

Numer produktu: 525986

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	9 mm
Min. promień przedmiotu	135 mm
Średnica nominalna	5.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	100 mm
Objętość czaszy przyssawki	53.9 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	okrągły, kształt dzwonu
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	297 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	375 N
Maks. moment dokręcenia gwintu montażowego	12 Nm
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	183 N
Waga produktu	86.5 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Materiał wtyczka gwintowna	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan