

Przyssawka
ESS-80-BT-G1/4-I
Numer produktu: 525998

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	10.5 mm
Min. promień przedmiotu	100 mm
Średnica nominalna	2.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	80 mm
Objętość czaszy przyssawki	59.1 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	237 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	102 N
Waga produktu	87.5 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan