


Przyssawka ESV-80-BT

Numer produktu: 526008

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	10.5 mm
Min. promień przedmiotu	100 mm
Średnica czaszy przyssawki	80 mm
Objętość czaszy przyssawki	59.1 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyssawka fałdowa
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	237 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	237 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	102 N
Waga produktu	57.2 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan