


Zestaw manometru DPA-100-16-MA-SET

Numer produktu: 526099

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym
Ciśnienie robocze	16 bar
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Waga produktu	305 g