

Płytki ekranujące CPX-AB-S-4-M12

Numer produktu: 526184

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	20 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Względna wilgotność powietrza	bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L