

Manometr MA-27-1,0-M5-MPA

Numer produktu: 526324

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 MPa...1 MPa
Wielkość nominalna, manometr	27
Ochrona przeciwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	PA
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	11 g

Cechy	Wartość
Skala	Pojedyncza skala MPa (na zewnątrz)