


Blok regulatorów ciśnienia LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI

Numer produktu: 529004

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Midi
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Przycisk obrotowy z zapadką
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	sterowany bezpośrednio membranowy zawór regulacyjny z przepływowym doprowadzeniem ciśnienia
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie wyjściowe z kompensacją ciśnienia wstępnego z odpowietrzaniem wtórnym
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowanie dla G1/4
Ciśnienie robocze	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Maks. histereza ciśnienia	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	3800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	4828 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Materiał płyty przyłączeniowej	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał części obsługowej	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy