


# Cokół elektryczny MHAP-PI-D-0.5

Numer części: 529116

FESTO

dla wyspy zaworowej CPA-SC, dwie cewki.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Clip
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	5 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 3-pin
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 60$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Długość kabla	0.5 m
Średnica kabla	1 mm
Budowa kabla	3x0,14
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	Miedź Cynkowanie