


Zabierak bezmomentowy FKC-8/12

Numer produktu: 529350

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8/12
Odchylenie promieniowe +/-	2.5 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Chwilowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1100 N
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	550 N
Waga produktu	29.3 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przegubu	Wzmocniony poliamid
Materiał czopa kulistego	Stal wysokostopowa
Materiał płyty	Stop aluminium do przeróbki plastycznej