

Filtr z węglem aktywnym MS6-LFX-3/8-R

Numer produktu: 529687

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Ośłona pojemnika	Ośłona ochronna z tworzywa
Ciśnienie robocze	0 bar...20 bar
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	900 l/min
Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medium	5 °C...30 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.003 mg/m ³
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	600 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC