


Kołnierz silnika
EAMF-A-44A/B-55A
Numer produktu: 529942

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	80 g
Kod interfejsu, Motor IN	55A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	44 A 44B
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS