


# Silnik krokowy MTR-ST-42-48S-AA

Numer części: 530057

FESTO

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



## Karta danych

Cecha	Wartość
Stopień ochrony izolacji	B
Napięcie nominalne DC	48 V
Prąd nominalny silnika	1.8 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	45 - 80 %
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.068 kgcm <sup>2</sup>
Moment trzymania silnika	0.34 Nm
Masowy moment bezwładności wirnika	0.068 kgcm <sup>2</sup>
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	7 N
Dopuszczalne poprzeczne obciążenie wałka	18 N
Ciężar elementu	390 g
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka