

# Sprzęgło EAMC-30-35-6.35-8

Numer produktu: 530088

FESTO



## Karta danych

| Cechy                         | Wartość                   |
|-------------------------------|---------------------------|
| Średnica uchwyty 1            | 6.35 mm                   |
| Średnica uchwyty 2            | 8 mm                      |
| Wielkość                      | 30                        |
| Długość znamionowa            | 35 mm                     |
| Pozycja montażu               | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa       | 8000 1/min                |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania    | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %                  |
| Temperatura otoczenia         | -25 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności    | 6.1 kgmm <sup>2</sup>     |
| Przenoszony moment obrotowy   | 7.5 Nm                    |
| Waga produktu                 | 45 g                      |
| Informacja o materiałach      | Zgodność z dyrektywą RoHS |