

Sprzęgło
EAMC-40-66-11-11
Numer produktu: 530090

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	11 mm
Średnica uchwyty 2	11 mm
Wielkość	40
Długość znamionowa	66 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	42.3 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	139 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS