


Wtyk łącznika KS4-CK-9

Numer produktu: 531683

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	7.4 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	725 l/min...1197 l/min
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778	785.9 l/min...1297.5 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	26 g
Przyłącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 9 mm, z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Informacje o materiałach	Mosiądz, niklowany