

Wtyczka FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Numer produktu: 532219

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Długość	61 mm
Protokół	CAN
Waga produktu	60 g
Interfejs magistrali polowej	2x 5 zaciski sprężynowe
Informacja o interfejsie magistrali polowej	BUS In - BUS Out looped through
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm...10 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	95% bez kondensacji
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR