

## Sprzęgło elastyczne FK-3/4-16

Numer produktu: 532708

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Wielkość                                   | 3/4                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...150 °C                  |
| Waga produktu                              | 720 g                            |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS        |
| Materiał tulei wtykowej                    | Stal<br>ocynkowany               |
| Materiał obudowy                           | Stal<br>ocynkowana               |
| Materiał trzpienia kulistego               | Stal do nawęglania               |
| Materiał podkładki sferoidalnej            | Stal do nawęglania               |
| Materiał nakrętki                          | Stal<br>ocynkowana               |