

Wkładka do filtra bardzo dokładnego MS6-LFM-A

Numer produktu: 532909

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
W oparciu o normę	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Seria	MS
Dokładność filtracji	0.01 µm
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	900 l/min
Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	135 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gazy obojętne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Stopień rozdzielania frakcji (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Efektywność filtra MPPS	99.95 %
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³