

Przyłącze do magistrali FBA-2-M12-5POL-RK

Numer produktu: 533118

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	80 g
Interfejs magistrali polowej	Gniazdo wtykowe i wtyczka, M12x1, 5-pin., kodowanie B
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	95% bez kondensacji
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał uszczelnień	NBR