

Gniazdo wtykowe do zasilania NTSD-WD-11

Numer produktu: 533119

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Z nakrętką
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	34 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe kątowe Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego AC	250 V
Obciążalność prądowa	16 A
Przepust kablowy	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm...11 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	2.5 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków	Stop miedzi Mosiądz