


Kołnierz silnika EAMF-A-64A/C-80G

Numer części: 533139

FESTO

Do napędów elektromechanicznych z silnikiem skokowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	80G
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64A 64C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS