

## Złącze wtykowe-L QBL-M5-1/4-U-M

Numer produktu: 533231

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                       |
| Średnica nominalna                             | 0.098 in                                                       |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                       |
| Konstrukcja                                    | Kształt L                                                      |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                             |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Klasyfikacja morska                            | patrz certyfikat                                               |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                           |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...60 °C                                                   |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 0.5 Nm                                                         |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 10%                                                          |
| Waga produktu                                  | 0.476 oz                                                       |
| Typ mocowania                                  | Z zewnętrznym sześciokątem rozm. 12                            |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny M5                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 1/4"                              |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | 32 °F...140 °F                                                 |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | szary                                                          |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał obudowy                               | PBT                                                            |
| Materiał uszczelki gwintu                      | NBR                                                            |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                        |