

Okienko podglądu AK-SUB-9/15-B

Numer produktu: 533334

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	20 g
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pokrywy	PA
Względna wilgotność powietrza	bez kondensacji