

Płyta przyłączeniowa VMPA1-FB-AP-4-1

Numer produktu: 533352

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	42 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	10.5 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Ciśnienie robocze	-0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	3 bar...8 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	185 g
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Przyłącze pneumatyczne 4	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy