

Moduł elektroniczny VMPA1-FB-EMG-8

Numer produktu: 533361

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Diagnostyka	Zbyt niskie napięcie na zaworach
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maksymalna liczba cewek zaworów	8
Własny pobór prądu pod napięciem obciążenia	23 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym	8 mA
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	58 mA do 24 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	9 mA po 24 ms
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	20 g
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS