

Nakrętka kołpakowa MCK-PK-6-KD

Numer produktu: 533674

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M12x1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przylącze pneumatyczne 1	Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 6 mm, z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS