

# Tłumik hałasu UC-1/8-50

Numer produktu: 534219

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pozycja montażu                              | dowolny                                       |
| Wielkość opakowania                          | 50                                            |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar               |
| Przepływ do atmosfery                        | 1700 l/min                                    |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem                  |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | 59 dB(A)                                      |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...70 °C                                |
| Waga produktu                                | 2.6 g                                         |
| Przyłącze pneumatyczne                       | G1/8                                          |
| Materiał wkładka tłumiącej                   | Polietylen                                    |
| Materiał części z gwintem                    | PE                                            |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |