

Płyta przyłączeniowa CDSV5.0-AS-1/8

Numer produktu: 534434

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-5 °C...50 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Stopień ochrony	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	690 g
Przyłącze elektryczne	Kabel
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze dla otworu odpowietrzającego	M5
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M5
Przyłącze zasilania pilotów 12	M5
Przyłącze zasilania pilotów 14	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS