


Wtyczka FBS-RJ45-8-GS

Numer produktu: 534494

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	33 mm
Wysokość	41 mm
Długość	20 mm
Waga produktu	15 g
Specyfikacja kabla Ethernet	Typ: CAT.5 Średnica pojedynczej żyły: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, z cienkimi żyłami
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim dotykiem	PELV
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm...5.4 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90% bez kondensacji
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR