


# Wtyczka FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

Numer produktu: 534497

FESTO



## Karta danych

| Cechy                         | Wartość                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Szerokość                     | 20 mm                                                 |
| Wysokość                      | 62 mm                                                 |
| Długość                       | 61 mm                                                 |
| Waga produktu                 | 60 g                                                  |
| Interfejs magistrali polowej  | 1 x 9 terminali z zaciskami sprężynowymi              |
| Dopuszczalna średnica kabla   | 5 mm...10 mm                                          |
| Stopień ochrony               | IP65<br>IP67<br>w stanie zamontowanym<br>wg IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia         | 0 °C...50 °C                                          |
| Temperatura przechowywania    | -20 °C...70 °C                                        |
| Względna wilgotność powietrza | 95%<br>bez kondensacji                                |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L                                        |
| Materiał obudowy              | Wzmocniony poliamid                                   |
| Materiał nakrętki kołpakowej  | Mosiądz                                               |
| Materiał śrub                 | Stal                                                  |
| Materiał uszczelnień          | NBR                                                   |