

# Cewka MSFW-110-50/60-EX

Numer produktu: 536933

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Współczynnik mocy $\cos \phi$	0.7
Parametry cewki	110 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 9,0 VA, moc podtrzymania 7,0 VA
Dopuszczalne wahania częstotliwości	+/- 5%
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwybuchowej (ATEX) Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwybuchowej Ex poza UE	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 2 (ATEX) Strefa 2 (CN) Strefa 22 (ATEX) Strefa 22 (CN)
ATEX-Kategoria: gaz	II 3G
ATEX-Kategoria: pył	II 3D
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ochrona przeciwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	-5°C <= Ta <= +40°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Przyłącza wg standardu Festo do MSSD-F
Typ mocowania	z nakrętką radetkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź