


Mocowanie kołnierzowe FNC-20

Numer produktu: 537247

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20
W oparciu o normę	ISO 21287
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	141 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stal ocynkowany
Materiał śrub	Stal ocynkowana