



Wzmacniacz ciśnienia DPA-40-16

Numer produktu: 537274

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ø tłoka	40 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przetłacznik ciśnienia podwójnego tłoka
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowanie dla G1/8
Ciśnienie wyjściowe 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ciśnienie robocze	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Zakres regulacji ciśnienia	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ciśnienie wejściowe 1	2.5 bar...10 bar 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
Uwaga odnośnie zakresu regulacji ciśnienia	Przy maksymalnie napiętej sprężynie regulatora maksymalne ciśnienie wyjściowe może zostać przekroczone o 40%.
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Waga produktu	1500 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS