

# Kołnierz wahlwy SNCL-12-R3

Numer produktu: 537794

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
W oparciu o normę	ISO 21287
Warianty	Wysoka ochrona przeciwkorozyjna
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Waga produktu	20 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej z powłoką ochronną
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna