


Mocowanie SMBZ-8-32/100

Numer produktu: 537806

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Konstrukcja	do szpilki ściągającej
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø32 – Ø100
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...120 °C
Moment dokręcenia	0.5 Nm
Waga produktu	14 g
Typ mocowania	zaciskany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna