

Kabel przyłączeniowy NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

Numer produktu: 538227

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	4-40 UNC-2B
Waga produktu	1750 g
Przylącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe Sub-D, 25-pin
Przylącze elektryczne 2	otwarty koniec, 25-żył
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Długość kabla	10 m
Właściwości kabla	Standard
Min. promień gięcia kabla	105 mm
Średnica kabla	10.5 mm
Budowa kabla	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PBT
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał uszczelnień	TPE-O