

Uchwyt czujnika SIEZ-NB-18

Numer produktu: 538349

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-25 °C...80 °C
Wielkość	M18
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	21 g
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Wybór dodatkowych informacji o czujniku	Elementy mocujące