

Tłumik hałasu UOM-3/8

Numer produktu: 538433

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	bez uszczelnienia
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłumik hałasu, otwarty
Ciśnienie robocze generatora podciśnienia	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Typ mocowania	wkręcane
Waga produktu	22.7 g
Przyłącze pneumatyczne	G3/8
Materiał wkładka tłumiącej	Pianka PU
Materiał części z gwintem	Polioksymetylen
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Materiał rury wewnętrznej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej