


Zabierak bezmomentowy FKC-18

Numer produktu: 538714

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | 18 |
| Odchylenie promieniowe +/- | 2.5 mm |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...60 °C |
| Chwilowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/- | 3000 N |
| Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/- | 1400 N |
| Waga produktu | 96.8 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przegubu | Wzmocniony poliamid |
| Materiał czopa kulistego | Stal wysokostopowa |
| Materiał płyty | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |