


# Zabierak bezmomentowy FKC-25

Numer produktu: 538715

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                                 | Wartość                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wielkość                                                              | 25                                      |
| Odchylenie promieniowe +/-                                            | 2.5 mm                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                            | 1 - niskie obciążenie korozyjne         |
| Zgodność z LABS                                                       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                                                 | -10 °C...60 °C                          |
| Chwilowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-       | 3000 N                                  |
| Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/- | 1400 N                                  |
| Waga produktu                                                         | 119 g                                   |
| Informacja o materiałach                                              | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał przegubu                                                     | Wzmocniony poliamid                     |
| Materiał czopa kulistego                                              | Stal wysokostopowa                      |
| Materiał płyty                                                        | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |